

威格手套箱 箱体冷却系统和换热器



- 冷却系统和换热器可适用于手套箱里气氛需要加热的情况
- 冷却系统有独立的控制器和电源供电
- 换热器位于循环的出口
- 定制的换热器可位于手套箱里面

冷却系统和换热器

图片	品牌	功率/kW	位置	技术描述
	冷却系统	1	箱体顶部	调整温度在 22 – 25°C 之间, 温度精度±2.5°C 可设温度 20 – 30°C
	冷却系统	3	箱体顶部	调整温度在 22 – 25°C 之间, 温度精度±2.5°C 可设温度 20 – 30°C
	换热器 (需要提供冷水机)	—	循环上	集成在气体循环管路上的换热器

威格气体纯化科技(苏州) 股份有限公司

中国苏州工业园区听涛路58号

+86-400-888-1210

info@vigorgb.com

www.vigorgb.com

Vigor Gas Purification Technologies (Europe) GmbH

Jahnstraße 5D-97828 Markttheidenfeld Germany

+49-9391-9137-802

info-europe@vigorgb.com

www.vigorgb.com